

lengőkarima SNCB-40-R3

Cikkszám: 176945

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|---|
| Méret | 40 |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 |
| Változatok | Kiváló korrózió elleni védelem |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 90 °C |
| Gyártmány súlya | 151 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | Alumínium présöntvény védőbevonattal |
| Material mounting pin | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material bearing | Műanyag |
| Material disc | Acél, ónozott |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material lock | Rugóacél, ónozott |