

# csatlakozó hüvely

## CQH-22-QS-16

Cikkszám: 177723

FESTO

CQ csatlakoztatására QS után.



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Névleges méret                              | 11 mm  |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges  |
| Csomagolási egység                          | 1  |
| Konstruktív felépítés                       | Push-pull elv  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 7 bar  |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás           | -0.95 ... 15 bar   |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint                  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                             | VDMA24364 zone III   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség     | Lásd a bővített nyersanyag-információt                         |
| Környezeti hőmérséklet                      | -25 ... 70 °C  |
| Gyártmány súlya                             | 10 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | CQ-22 csatlakozó   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                   | Csatlakozó: QS-16  |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform   |
| Material housing                            | POM  |