


# Adagoló zsilip HPV-14-20-A

Cikkszám: 529351

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	20 mm
Dugattyú Ø	14 mm
Max. cserepontosság	0.3 mm
Max. Sx hajtókarjáték	0.05 mm
Max. Sz hajtókarjáték	0.03 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax tengelyen	0.12 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka ay tengelyen	0.2 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka az tengelyen	0.175 deg
Külső ujjak felfogása	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyú Dugattyúrúd Tolózár elfordulás ellen biztosított
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
fél óra	111.5 ms
Csavaróbiztosíték/vezető	Négyszögű vezető
Ciklusidő	223 ms
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Max. statikus Fz ujj erő	100 N
Max. statikus Mr nyomaték az ujjon	5 Nm
Statikus Mx max. nyomaték az ujjnál	5 Nm
Max. statikus My nyomaték az ujjon	5 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	75 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	90 N

Jellemző	Érték
Terméksúly	290 g
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	150 g
Helyettesítő csatlakozók	M5
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel és központosító hüvellyel átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	M5