

# mikroszűrő MS4-LFM-1/8-ARM

Cikkszám: 529463

FESTO

0,01 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány balról jobbra.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Sorozat   | MS   |
| Méret   | 4  |
| Konstruktív felépítés                               | Szálas szűrő   |
| Szűrő finomság                                      | 0.01 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                               | kézzel forgatható  |
| Üzemi nyomás  | 0 ... 14 bar   |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten              | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint               |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 360 l/min  |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 54 l/min   |
| Szűrő hatásfok                                      | 99.9999 %  |
| Max.kondenzátum mennyiség                           | 19 ml  |
| Csészevédő  | Műanyag védőkosár  |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                            |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Élelmiszerral való összeegyeztethetőség             | Lásd a bővített nyersanyag-információt                       |
| Közeg hőmérséklet                                   | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                              | -10 ... 60 °C  |
| Tárolási hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C  |
| Maradék olaj tartalom                               | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Felfogási mód                                       | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb       |
| Beépítési helyzet                                   | függőleges +/- 5°  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                           | G1/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                           | G1/8   |
| Material housing                                    | Alumínium présöntvény  |
| Material filter                                     | bórszilikát szál   |
| Material bowl                                       | PC   |
| Material seals                                      | NBR  |
| Anyag megjegyzés                                    | RoHS konform   |
| Gyártmány súlya                                     | 190 g  |