

Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

MSB6-1/2:H7N3M2-WP-Z

Cikkszám: 530211

FESTO

elemei: szűrő, nyomásszabályozó szelep, olajozó, felfogó lap falra szereléshez. Maximális kimenő nyomás 12 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Nyomásszabályozó szelep manométerrel Standard szűrő Standard ködolóajozó
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	3,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint
Gyártmány súlya	2,400 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2