

Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

MSB4-1/4:H1N3M1-WP-Z

Cikkszám: 531088

FESTO

elemei: szűrő, nyomásszabályozó szelep, olajozó, felfogó lap falra szereléshez. Maximális kimenő nyomás 12 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstrukciós felépítés | Nyomásszabályozó szelep manométerrel Standard szűrő Standard ködolajozó |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 1 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 800 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,000 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |