


csatlakozó NTSD-WD-9

Cikkszám: 18527

FESTO

szelepszigetekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	30 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú derékszögű aljzat Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	16 A
Kábel csavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	1,5 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Réz ötvözet Sárgaréz