


Szabványos henger DNCB-80- -PPV-A

Cikkszám: 532883

FESTO

ISO 15552 szerint, profil hengercső, helyzetérzékelési lehetőség,
mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás.



Exemplary representation



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	3 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	80 mm
Dugattyúrúd menet	M20x1,5
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	2 J
Csillapítási hossz	32 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	2,721 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	3,016 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	800 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	92 g
Alapsúly 0 mm löketnél	3,135 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	39 g
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, fedél	Alumínium présöntvény bevont
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet