


fordító hajtómű DSM-10-90-P-A-FW

Cikkszám: 185943

FESTO

karimás tengellyel, fix ütközővel, helyzetérzékeléssel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 10 |
| Csillapítási szög | 0.5 deg |
| Fordítási szög | 0 ... 90 deg |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Konstrukciós felépítés | Szárnylapát |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2.5 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.85 Nm |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték | 0.0026 kgm ² |
| Gyártmány súlya | 159 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | M3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of drive shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Alumínium eloxált |