


# t dugaszoló csavarzat QBT-10-32-UNF-5/32-U

Cikkszám: 533305

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard                                      |
| Névleges méret                                  | 0.098 "                                       |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű                                  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                   |
| Konstrukció                                     | T alak  |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                               |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | 0.95 ... 10 bar                               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                            |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 ... 60 °C                                   |
| Max.meghúzási nyomaték                          | 1.106 ft-lbf                                  |
| Gyártmány súlya                                 | 0.339 oz                                      |
| Felfogási mód                                   | External hexagon 7/16                         |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Male thread, 10-32 UNF-2A                     |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 5/32" külső átmérőjű csőhöz                   |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                 |
| A kioldó gyűrű színe                            | szürke  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                  |
| Material housing                                | Nikkelezett réz<br>PBT                        |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes            |