


fordító hajtómű

DAPS-1920-090-R-F14

Cikkszám: 533426

FESTO

kettősműködésű, levegő csatlakozás VDI/VDE 3845 szerint, Namur szelepek közvetlenül csatlakoztathatók.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Állítómű mérete | 1920 |
| Karima furatkép | F14 |
| Fordítási szög | 90 deg |
| Vég helyzet állítási tartománya 0°-nál | -1 ... 9 deg |
| Tengely csatlakozási mélység | 48.5 mm |
| Armatúra csatlakozás szabvány szerint | ISO 5211 |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Konstruktív felépítés | járom-kinematika |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Záróirány | jobbra záró |
| A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL) | A terméket SRP/CS-ben SIL 2 Low Demand-ig lehet alkalmazni |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.84 MPa |
| Üzemi nyomás | 1 ... 8.4 bar |
| Nominal operating pressure | 0.56 MPa |
| Névleges üzemi nyomás | 5.6 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Tanúsítványt kiállító hely | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX-kategória Gáz | II 2G |
| ATEX-kategória Por | II 2D |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Gyújtószikra védelem típusa Por | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Forgató nyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0° elfordítási szögnél | 1,920 Nm |
| Forgató nyomaték névleges üzemi nyomáson és 50° elfordítási szögnél | 960 Nm |
| Forgató nyomaték névleges üzemi nyomáson és 90° elfordítási szögnél | 1,440 Nm |
| Megjegyzés a forgatónyomatékhoz | A hajtás üzemi forgatónyomatéka nem haladhatja meg az ISO 5211 szerinti maximálisan megengedett forgatónyomatékokat, a rögzítőkarima és a tengelykapcsoló méretére vonatkoztatva. |
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | 71.4 l |
| Gyártmány súlya | 32,000 g |
| Tengely csatlakozás | T46 |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |

| Jellemző | Érték |
|---------------------|----------------------|
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | FPM NBR PUR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material screws | erősen ötvözött acél |
| Material shaft | erősen ötvözött acél |
| Anyag szám: tengely | 1.4305 |