


# y csőcsavarzat QSYL-G3/8-10

Cikkszám: 186196

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | Standard   |
| Névleges méret                                  | 9.2 mm   |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű   |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges  |
| Konstrukció                                     | L-shape, 2-way, parallel   |
| Csomagolási egység                              | 1  |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás               | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint<br>Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 80 °C  |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 15.5 Nm  |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 20 %   |
| Gyártmány súlya                                 | 45 g   |
| Kimenetek száma                                 | 2  |
| Tápvezetékek száma                              | 1  |
| Felfogási mód                                   | External hexagon A/F 19  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: G3/8  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 10 mm külső átmérőjű csőhöz  |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform   |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes   |