

olajozó MS12-LOE

Cikkszám: 535041

FESTO

Telepszerezéshez, G menettel



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Minimális átáramlás az olajozó funkcióhoz	400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet