



párhuzamos megfogó HGPL-25-40-A

Cikkszám: 535854
Kifutó termék

FESTO

robosztus, hosszú lökettel.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 25 |
| Löket megfogó pofánként | 40 mm |
| Max.kicserélési pontosság | < 0.2 mm |
| Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay | < 0.2 deg |
| Max.megfogó pofa játék, Sz | < 0.05 mm |
| Forgásszimmetrikus | <= 0.2 mm |
| Ismétlési pontosság, megfogó | < 0.03 mm |
| Megfogó ujjak száma | 2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Megfogó funkció | párhuzamos |
| Konstrukciós felépítés | Ikerdugattyú Vezeték Körtolattyú T alak Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Teljes megfogó erő 6 bar-nál, nyit | 412 N |
| Teljes megfogó erő 6 bar-nál, zár | 512 N |
| Üzemi nyomás | 3 ... 8 bar |
| Max.működési frekvencia, megfogó | < 1 Hz |
| Min.nyitási idő 6 bar-nál | 225 ms |
| Min.zárási idő 6 bar-nál | 230 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, nyitó | 206 N |
| Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, záró | 256 N |
| Tehetlenségi nyomaték | 18.88 kgcm ² |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus | 1,500 N |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus | 100 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus | 60 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus | 70 Nm |
| Vezető elemek utánkenési időköze | 5 Mio SP |
| Max. tömeg külső megfogó ujjanként | 250 g |
| Gyártmány súlya | 1,400 g |
| Felfogási mód | Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Alumínium simára oxidált |
| Anyag információ, megfogó pofák | Acél edzett |