

mikroszűrő MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z

Cikkszám: 537223

FESTO

0,01 µm-es szűrő, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, differenciálynomás-kijelzővel, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	4
Konstruktív felépítés	Szálás szűrő
Szűrő finomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	360 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	54 l/min
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Max.kondenzátum mennyiség	25 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/8 NPT
Material housing	Alumínium présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet
Material screen	PA
Material seals	NBR
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	350 g