

mágnesszelep


VUVB-S-M32C-AZD-Q8-1C1

Cikkszám: 537486

FESTO

csatlakozó laphoz vagy csatlakozó léchez, mágneskerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Szelep méret	20 mm
Normál névleges átáramlás	800 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	7 mm
Lefúvás funkció	nem fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	külső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Vezérlőnyomás	2 ... 8 bar
Kapcsolási idő ki	20 ms
Kapcsolási idő be	20 ms
Tekerccs jellemző	24 V DC; 1,5 W
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződéskód	3
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó EN 175301-803 szerint C alak
Felfogási mód	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	Csatlakozólap
84 vezérlő lefúvás csatlakozás	nem közösített
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes

Jellemző	Érték
	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	FPM HNBR NBR
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Anyag információ: hengertolattyú	Alumínium ötvözet