


vákuum szívókorong

ESS-2-SNA

Cikkszám: 189268

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	10 mm
Névleges méret	0.6 mm
Szívókorong átmérő	2 mm
Szívókorong térfogat	0.002 cm ³
Kilökő impulzushoz alkalmas	≤ 4 bar
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Speciális tulajdonságok	Antisztatikus
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 1
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Felületi ellenállás	≤ 0.000 MΩ
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	0.1 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	0.5 N
Gyártmány súlya	0.1 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	Külső átmérő 3 mm
Szín	fekete/fehér pont
Shore keménység	50 +/- 5
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	BR