

vákuum szívókorong

ESS-6-SNA

Cikkszám: 189278

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 15 mm |
| Névleges méret | 2 mm |
| Szívókorong átmérő | 6 mm |
| Szívókorong térfogat | 0.015 cm ³ |
| Kilökő impulzushoz alkalmas | ≤ 4 bar |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Speciális tulajdonságok | Antisztatikus |
| Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz | Méret: 2 |
| Szívókorong alak | kerek sík |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Felületi ellenállás | ≤ 0.000 MΩ |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 70 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 1.1 N |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 2 N |
| Gyártmány súlya | 0.2 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Vákuum csatlakozás | 4 mm belső átmérő |
| Szín | fekete/fehér pont |
| Shore keménység | 50 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Nikkelezett réz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | BR |