


# vákuum szívókorong

## ESS-40-CN

Cikkszám: 189404

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	12.8 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	100 mm
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	40 mm
Szívókorong térfogat	19.72 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Szívókorong alak	kör alakú, 3,5-szeres harmonika tömlő
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	42.4 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	47.5 N
Gyártmány súlya	21.9 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M6
Szín	fekete
Shore keménység	50 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet, nikkelezett Nikkelezett réz Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR