

párhuzamos megfogó HGPC-16-A



Cikkszám: 539269

Kifutó termék

FESTO

automatikus központosítás, belső- és külső megfogóként alkalmazható,
érintésmentes helyzetérzékeléshez

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löket megfogó pofánként	5 mm
Max.kicserelési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	0 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	0 mm
Forgásszimmetrikus	≤ 0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.05 mm
Megfogó ujjak száma	2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	párhuzamos
Konstrukciós felépítés	Ferde sík kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közéltéskapcsolóhoz
Teljes megfogó erő 6 bar-nál, nyit	83 N
Teljes megfogó erő 6 bar-nál, zár	83 N
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	60 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	60 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, nyitó	41.5 N
Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, záró	41.5 N
Tehetlenségi nyomaték	0.272 kgcm ²
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	80 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	2.5 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	2.5 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	2.5 Nm
Vezető elemek utánkenési időköze	10 Mio SP
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	50 g
Gyártmány súlya	241 g
Felfogási mód	Belső menet és központosító hüvely
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material housing	Horgany présöntvény lakkozott
Material gripper jaws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes