


# Pick&Place DHSP-HMP16-SLT16

Cikkszám: 542975

FESTO

moduláris handling tengelyből és kompakt mini szánegységből áll, dinamikus és robusztus feladatokhoz. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték          |
|---|----------------|
| Csoport   | Pick&Place 2.0 |
| Hasznos terhelés                                | 0 ... 4 kg     |
| Hajtómű, Z tengely                              | SLT-16         |
| Meghajtó rendszer, Z tengely                    | pneumatikus    |
| Lökét, Z tengely                                | 0 ... 150 mm   |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely   | ± 0,02 mm      |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely | ± 0,02 mm      |
| Hajtómű, Y tengely                              | HMP-16         |
| Meghajtó rendszer, Y tengely                    | pneumatikus    |
| Középhelyzet, Y tengely                         | egyszeres      |
| Lökét, Y tengely                                | 0 ... 320 mm   |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely   | ± 0,02 mm      |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely | ± 0,02 mm      |