



Alapszelep

VSNB-FC-M52-M-G14-P2

Cikkszám: 547017
Kifutó termék

FESTO

Namur furatképpel VDE / VDI 3845 szerint, elővezérlő szelep nélkül,
3/2-utú szeleppé alakítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 és 3/2 monostabil
Méret	44.5 mm
Normál névleges átáramlás	950 l/min
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	8 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Áramlási irány	nem visszafordítható
Átfedési szabadság	igen
Vezérlőnyomás	2.5 ... 8 bar
Kapcsolási idő ki	100 ms
Kapcsolási idő be	30 ms
Ciklusidő	100%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	350 g
Felfogási mód	csatlakozólapra
Csatlakozás légzőnyílás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: csavarok	erősen ötvözött acél, rozsdamentes