



csatlakozó SEA-3GS-M8-S

Cikkszám: 192009

FESTO

szelepszigetekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-104 EN 61984
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	6 g
Csomagolási egység	1
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábel csavarzat	Pg7
Kábel átmérő	2.5 ... 5 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Cink présöntvény, horganyzott
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott