

vákuumgenerátor patron VN-14-H

Cikkszám: 547699

FESTO

VN vákuumgenerátorokhoz, nagy vákuum.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	1.4 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektor karakterisztika	Standard nagy vákuum
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Üzemi nyomás a max. vákuumhoz	3.5 bar
Max.vákuum	92 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Max. szívóáram az atmoszférához képest	48.8 l/min
Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson	0.48 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3.75 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Alumínium ötvözet