


Kör keresztmetszetű henger ESNU-2^{***} -P-A

Cikkszám: 548470

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0,4 " " ...2 " "
Dugattyú Ø	2 " "
Dugattyúrúd menete	5/8-18 UNF-2A
Szabvány alapján	ISO 6431
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0,738 000004
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	241 000007
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	11708 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	709 oz
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél