

Kör keresztmetszetű henger DSNU-1"" - -P-A

Cikkszám: 548487

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0,4 "" ...20 ""
Dugattyú Ø	1 ""
Dugattyúrúd menete	3/8-24 UNF-2A
Szabvány alapján	ISO 6432
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0,221 000004
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	49,5 000007
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	58,9 000007
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	2012 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	170 oz
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél