

# Kör keresztmetszetű henger DSNU-5/8<sup>''</sup> -P-A-S2

Cikkszám: 548513

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0,4 '' ...8 ''
Dugattyú Ø	5/8 ''
Dugattyúrúd menete	10-32 UNF-2A
Szabvány alapján	ISO 6432
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Folyamatos dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0,111 000004
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	20,7 000007
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	24,1 000007
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	652 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	57,1 oz
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél