


busz csomópont CPX-FB33

Cikkszám: 548755
Kifutó termék

FESTO

[CPX moduláris elektromos terminálhoz.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	PROFINET IRT PROFINET RT
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	280 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Alumínium présöntvény
Gyártmány specifikus LED kijelző	M: Modify, paraméterezés PL: terhelés táplálás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: rendszerhiba
Busz specifikus LED kijelző	M/P: Maintenance/PROFenergy NF: hálózati hiba TP1: hálózat aktív Port 1 TP2: hálózat aktív Port 2
Készülék-orientált diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics Kisfeszültségű modulok Diagnostics memory
Kezelő elemek	DIL kapcsoló Opcionális memória kártya
Feldbus interfész	2x csatlakozó, M12x1, 4-sarkú, D-kódolású
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	64 Byte
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	64 Byte
Paraméterezés	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Rendszer paraméterek
Baud ráta	100 Mbit/s
Konfigurálási támogatás	GSDML fájl
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés ipari buszon keresztül Aciklikus adathozzáférés Etherneten keresztül Fast Start Up (FSU) Csatornavonatkozású diagnózis terepi buszon keresztül Szöveges start-up paraméterezés ipari buszon keresztül A rendszer státusza a folyamat adatokkal leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész az operátor panelhez
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 120 mA