



# vákuumgenerátor

## VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1

Cikkszám: 193609

FESTO

Szabványos, nagy szívóteljesítmény, 14 mm széles, T alak csatlakozóval és nyitott hangtompítóval. Vákuum csatlakozó külső menettel.



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték   |
|---|---|
| Névleges méret, Laval fúvóka                  | 0.45 mm   |
| Raszter méret                                 | 14 mm   |
| Konstrukció: hangtompító                      | nyitott   |
| Beépítési helyzet                             | tetszőleges                                     |
| Ejektorkarakterisztika                        | nagy elszívási térfogatáram<br>Standard         |
| Integrált funkció                             | Hangtompító nyitva                              |
| Konstruktív felépítés                         | T alak  |
| Üzemi nyomás a max. szívóáramhoz              | 5 bar   |
| Üzemi nyomás                                  | 1 ... 8 bar                                     |
| Névleges üzemi nyomás                         | 6 bar   |
| Max. szívóáram az atmoszférához képest        | 15.7 l/min                                      |
| Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson | 1.7 s   |
| Üzemi közeg                                   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez    | Olajozott üzemelés nem lehetséges               |
| KBK korrózióállósági osztály                  | 1 - csekély korróziós károsodás                 |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Közeg hőmérséklet                             | 0 ... 60 °C                                     |
| Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál      | 53 dB(A)  |
| Környezeti hőmérséklet                        | 0 ... 60 °C                                     |
| Max.meghúzási nyomaték                        | 0.5 Nm  |
| Gyártmány súlya                               | 26 g  |
| Felfogási mód                                 | átmenő furattal<br>tartozékokkal                |
| Pneumatikus csatlakozás 1                     | QS-6  |
| Pneumatikus csatlakozás 3                     | Hangtompító nyitva                              |
| Vákuum csatlakozás                            | G1/8  |
| Material of connecting thread                 | Alumínium ötvözet<br>Nikkelezett réz            |
| Anyag megjegyzés                              | RoHS konform                                    |
| Material seals                                | NBR   |
| Material receiver nozzle                      | POM   |
| Material housing                              | POM erősítésű                                   |
| Material silencer                             | PE  |
| Material transmitter nozzle                   | Alumínium ötvözet                               |
| Material fitting                              | Sárgaréz<br>nikkelezett                         |