

# fogasszíjas hajtómű DGE-63- -ZR

Cikkszám: 193744

Kifutó termék


FESTO

[Elektromechanikus lineáris tengely fogasszíjjal.](#)

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	56.02 mm
Munkalöklet	1 ... 4,500 mm
Méret	63
Lökettartalék	176 mm
Fogasszíz nyúlás	0.15 %
Fogasszíz osztás	8 mm
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek Nagy terhelhetőségű vezetékek
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű fogasszíjjal
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Max.hajtó nyomaték	42 Nm
Max. Fx előtoló erő	1,500 N
Üresjárási nyomaték	4.5 Nm
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	3.6 kgcm <sup>2</sup>
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	7.85 kgcm <sup>2</sup>
Előtolási állandó	176 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	Alumínium ötvözet eloxált
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	hengerelt acél corrotect bevonat