


forгатó modul ERMB-20

Cikkszám: 552706

FESTO

elektromos. A hajtás csatlakoztatása ugyanaz, mint a DRQD pneumatikus fordító hajtóműnél.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------|--|
| Méret | 20 |
| Konstruktív felépítés | Elektromechanikus fordító modul fogasszíjjal |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Forgásszög | végtelen |
| Hajtómű áttétel | 4,5:1 |
| Gyártmány súlya | 850 g |
| Hajtótengely átmérő | 6 mm |
| Fogasszík osztás | 2 mm |
| Max. kimenő fordulatszám | 300 1/min |
| Max. bemenő fordulatszám | 1,350 1/min |
| Max.hajtó nyomaték | 0.7 Nm |
| Üresjárási nyomaték | < 0.07 Nm |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material of drive shaft | Alumínium ötvözet eloxált erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material cover | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material toothed belt | Polikloroprén üvegszállal |