


# forгатó modul ERMB-32

Cikkszám: 552708

FESTO

elektromos. A hajtás csatlakoztatása ugyanaz, mint a DRQD pneumatikus fordító hajtóműnél.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító modul fogasszíjjal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Forgásszög	végtelen
Hajtómű áttétel	3:1
Gyártmány súlya	3,250 g
Hajtótengely átmérő	12 mm
Fogasszík osztás	5 mm
Max. kimenő fordulatszám	300 1/min
Max. bemenő fordulatszám	900 1/min
Max.hajtó nyomaték	8.5 Nm
Üresjárási nyomaték	< 0.5 Nm
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material of drive shaft	Alumínium ötvözet eloxált erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material toothed belt	Polikloroprén üvegszállal