



nyomásfokozó DPA-100-10-CRVZS20

Cikkszám: 552936

FESTO

nyomásfokozó és rozsdamentes acél sűrítettlevegő tartály kombinációja.



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú átmérő	100 mm
Térfogat	20 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztés alul
Konstruktív felépítés	Ikerdugattyús nyomásfokozó sűrítettlevegő tartállyal manométerrel visszacsapószeleppel
Nyomás látjelző	manométerrel
Output pressure 2	0.4 ... 1 MPa
2 kimeneti nyomás	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Mpa nyomásszabályzási tartomány	0.4 ... 1 MPa
Nyomásszabályzási tartomány	4 ... 10 bar
psi nyomásszabályzási tartomány	58 ... 145 psi
1 bemeneti nyomás	2 ... 8 bar
Tápnomás 1 Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
Tápnomás 1 psi	29 ... 116 psi
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő	27 Nm
Gyártmány súlya	30,000 g
Felfogási mód	horonyanyával
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-16
Pneumatikus csatlakozás 2	KD4
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of air reservoir	erősen ötvözött acél, rozsdamentes