

# finomszűrő MS9-LFM-1-BUM-HF

Cikkszám: 553042

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, nagy átáramlás, kézi kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Sorozat   | MS   |
| Méret   | 9  |
| Konstruktív felépítés                               | Szálas szűrő   |
| Szűrő finomság                                      | 1 µm   |
| Kondenzátum leeresztő                               | kézzel forgatható                                      |
| Üzemi nyomás  | 0 ... 20 bar   |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint         |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten              | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében  |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 10,000 l/min   |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 500 l/min  |
| Szűrő hatásfok                                      | 99.99 %  |
| Max.kondenzátum mennyiség                           | 225 ml   |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                      |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Közeg hőmérséklet                                   | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                              | -10 ... 60 °C  |
| Tárolási hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C  |
| Maradék olaj tartalom                               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet        | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                     |
| Felfogási mód                                       | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb |
| Beépítési helyzet                                   | függőleges +/- 5°                                      |
| Pneumatikus csatlakozás 1                           | G1   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                           | G1   |
| Material housing                                    | Alumínium présöntvény                                  |
| Material of cover                                   | PA   |
| Material filter                                     | bórszilikát szál                                       |
| Material bowl                                       | Alumínium ötvözet                                      |
| Material screen                                     | PA   |
| Material seals                                      | NBR  |
| Gyártmány súlya                                     | 2,500 g  |