

finomszűrő MS9-LFM-1-BUV-HF-DA

Cikkszám: 553052

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, nagy átáramlás, differenciálynomás-kijelzővel, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	9
Konstrukciós felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus kézzel lenyomható
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	10,000 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	500 l/min
Szűrő hatásfok	99.99 %
Max.kondenzátum mennyiség	225 ml
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Material housing	Alumínium présöntvény
Material of cover	PA
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material screen	PA
Material seals	NBR
Gyártmány súlya	2,500 g