


# Többállású henger ADVUP-25- -A-P-A


Cikkszám: 197277

FESTO

konfigurálható. Pozíció érzékeléshez, a dugattyúrúdon külső menettel.  
Ennél a terméknél a FUA-... karimás felfogást csak a zárófedél oldalon lehet szerelni. Csak a külső menetes dugattyúrúdhoz szállítunk anyát.  
Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás



## Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 1,000 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 25 mm  |
| Az utolsó henger pozíció lehetséges lökete | 0 ... 300 mm   |
| A közbenső pozíciók lehetséges lökete      | 0 ... 200 mm   |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/ -lapok mindkét oldalon    |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Konstruktív felépítés                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                       |
| Közbülső pozíciók max.száma                | 5  |
| Egyedi löketek max.összege                 | 1,000 mm   |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz                                       |
| Változatok                                 | S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig<br>húzó                |
| Üzemi nyomás                               | 1.1 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 247 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 295 N  |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>tartozékokkal<br>belső menettel       |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet<br>eloxált                               |
| Anyag információ, tömítések                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház                      | Alumínium ötvözet<br>simára oxidált                        |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél                                       |