


Csapágybak LBG-80-R3

Cikkszám: 2078797

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörti lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	1050 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Biztosító alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél