



adagoló zsilip HPVS-22-60-A

Cikkszám: 2095363

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Lökét | 60 mm |
| Dugattyú átmérő | 22 mm |
| Max.kicserélési pontosság | 0.3 mm |
| Max.nyomócsap játék, Sx | 0.05 mm |
| Max.nyomócsap játék, Sz | 0.03 mm |
| Max.megfogó pofa szög játék, ax | 0.04 deg |
| Max.megfogó pofa szög játék, ay | 0.07 deg |
| Max.megfogó pofa szög játék, az | 0.12 deg |
| Külső ujj felfogás | Átmenő furat |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Konstruktív felépítés | Dugattyúrúd elfordulás ellen biztosított |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték | Négylapú vezeték |
| Üzemi nyomás | 3 ... 8 bar |
| Előrefutási idő | 194 ms |
| Visszafutás ideje | 1,000 ms |
| Ismétlési pontosság | 0.25 mm |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Max.erő az ujjon, Fz, statikus | 180 N |
| Max. nyomaték az ujjon Mr statikus | 9 Nm |
| Max.nyomaték az ujjon, Mx, statikus | 9 Nm |
| Max.nyomaték az ujjon, My, dinamikus | 9 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 180 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 225 N |
| Gyártmány súlya | 1,000 g |
| Max. tömeg külső megfogó ujjanként | 395 g |
| Alternatív csatlakozások | M5 |
| Felfogási mód | Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |