

Kompakt henger ADN-2 1/2""-2 1/2""-I-P-A

Cikkszám: 557152

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	2,5 ""
Dugattyú Ø	2 1/2 ""
Dugattyúrúd menete	3/8-24 UNF-2B
Szabvány alapján	ISO 21287
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Dugattyúrúdvég	Belső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0,959 000004
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	393 000007
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	420 000007
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	5121 oz
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	1679 oz
Alapsúly 0 mm löket esetén	20542 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	455 oz
Rögzítés módja	választhatóan: átmenő furattal belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT

Jellemző	Érték
Peremes csavar alapanyaga	Acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dinamikus tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált