


Axiális készlet EAMM-A-L95-120G

Cikkszám: 557995

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	150 Nm
Gyártmány súlya	3,660 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfész kód, motor In	120G
Anyag megjegyzés	RoHS konform