

vezetőegység EAGF-P1-KF-16-150


Cikkszám: 3192936

Kifutó termék

FESTO

[EPCO elektromos hengerhez.](#)

[Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	150 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max.sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max.erő, Fy	160 N
Max. erő Fy statikus	355 N
Max.erő, Fz	160 N
Max. erő Fz statikus	355 N
Max. Mx nyomaték	6 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	13 Nm
Max. My nyomaték	4 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	9 Nm
Max. Mz nyomaték	4 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	9 Nm
Tolóerő	3.2 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	160 g
Alapsúly 0 mm löketnél	600 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8 g 8 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	29 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.5 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél keménykrómozott
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Alumínium ötvözet eloxált