

# Csatlakozó aljzat MSSD-V

Cikkszám: 33295

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Rögzítés módja                                    | a mágnesszelepen, M3 központi csavarral   |
| Kábelkimenet                                      | döntött   |
| Kábelkimenet megjegyzés                           | 180°-kal elforgatható   |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint   |
| Terméksúly  | 18 g  |
| Elektromos csatlakozó                             | 3 pólusú<br>Aljzat<br>Szögletes doboAljzat, derékszögű<br>B forma<br>a DIN EN 175301-803 szerint<br>négyyszög forma MSV     |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás             | szögletes   |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód        | Aljzat  |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés          | döntött   |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma      | 3   |
| 2. elektromos csatlakozó                          | Csavaros sorkapocs  |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 0 V...250 V   |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                   | 0 V...250 V   |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 16 A  |
| Védővezető csatlakozás                            | van   |
| Kábelcsavarzat                                    | Pg9   |
| Kábelátmérő                                       | 6 mm...8 mm   |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                   | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Védettség   | IP65  |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerelt állapotban  |
| Környezeti hőmérséklet                            | -25 °C...90 °C  |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Ház alapanyaga                                    | Műanyag   |
| Ház színe   | fekete  |

| Jellemző             | Érték |
|----------------------|-------|
| Tömítések alapanyaga | NBR   |