

# szervomotor EMMS-AS-40-MK-LS-TM

Cikkszám: 560876

FESTO

hajtás nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP54
Tengely konstrukció	Siklóretesz
Elektromos csatlakoztatástechnika	DIN 6885 A 2 x 2 x 10
Anyag megjegyzés	Csatlakozó
KBK korrózióállósági osztály	RoHS konform
Engedély	2 - mérsékelt korróziós károsodás
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Névleges feszültség, DC	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tekercs kapcsolási fajta	360 V
Number of pole pairs	Belső csillag
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	4
Névleges forgató nyomaték	0.26 Nm
Forgató nyomaték csúcs	0.22 Nm
Névleges fordulatszám	1 Nm
Max.fordulatszám	10,300 1/min
Motor névleges teljesítménye	11,520 1/min
Névleges áram, motor	232 W
Csúcsáram	0.63 A
Motor állandó	3.3 A
Feszültség állandó, fázis-fázis	0.344 Nm/A
Fázis-fázis tekercs ellenállás	22.1 mVmin
Fázis-fázis tekercs induktivitás	31 Ohm
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	10.4 mH
Gyártmány súlya	0.045 kgcm2
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	1,000 g
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	12 N
Forgórész helyzetérzékelő	82 N
Forgó pozíció enkóder interfész	Abszolút többfordulatú enkóder
Forgó pozíció enkóder mérési elv	EnDat 22
Forgórész helyzet jeladó felbontása	induktív
MTTF, alkomponens	19 Bit
MTTFd, alkomponens	76 év, rotorhelyzet-jeladó
	152 év, rotorhelyzet-jeladó