


szervomotor EMMS-AS-100-SK-HS-RM

Cikkszám: 560892

FESTO

hajtás nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP54
Tengely konstrukció	Siklóretesz
Elektromos csatlakoztatástechnika	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Anyag megjegyzés	Csatlakozó
KBK korrózióállósági osztály	RoHS konform
Engedély	2 - mérsékelt korróziós károsodás
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Névleges feszültség, DC	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tekercs kapcsolási fajta	565 V
Number of pole pairs	Belső csillag
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	6
Névleges forgató nyomaték	4.71 Nm
Forgató nyomaték csúcs	3.24 Nm
Névleges fordulatszám	12.5 Nm
Max.fordulatszám	4,600 1/min
Motor névleges teljesítménye	6,680 1/min
Névleges áram, motor	1,560 W
Csúcsáram	3.3 A
Motor állandó	15 A
Feszültség állandó, fázis-fázis	0.984 Nm/A
Fázis-fázis tekercs ellenállás	59.75 mVmin
Fázis-fázis tekercs induktivitás	3.25 Ohm
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	12.3 mH
Gyártmány súlya	2.529 kgcm2
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	4,800 g
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	150 N
Forgórész helyzetérzékelő	300 N
Forgó pozíció enkóder interfész	Abszolút többfordulatú enkóder
Forgó pozíció enkóder mérési elv	EnDat 22
Forgórész helyzet-jeladó felbontása	induktív
MTTF, alkomponens	19 Bit
MTTFd, alkomponens	76 év, rotorhelyzet-jeladó
	152 év, rotorhelyzet-jeladó