


mágnestekercs

VACC-S18-18-K5-3A-EX4D

Cikkszám: 3546734

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 220 VAC /50-60 Hz, flameproof enclosure.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	230 V AC: 50/60 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Tanúsítványt kiállító hely	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	ExtbIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	1,700 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó doboz, kábel bevezető menet: NPT1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Alumínium ötvözet Szürkeöntvény