

# műanyag tömlő PUN-V0-8X2-RT-C

Cikkszám: 561711

FESTO

lánggátló



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	8 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	35 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	9 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 2 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 20 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 290 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	For unpressurised use up to 90 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.049 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	8 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	vörös
Figyelemfelhívás a színhez	tűzvédelem miatt eltér a standard színtől
Shore keménység	D 54 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)