



szelep

VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

Cikkszám: 4514747

FESTO

3/2 monostable, F19A armature system, NAMUR.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	51 mm
Normál névleges átáramlás	2,162 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	elővezérelt üléses szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Tanúsítványt kiállító hely	TÜV 968/V 1251.00/21
Névleges méret	12 mm
Tömítési elv	kemény
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Biztonsági funkciók	Safe venting
Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL 3 Low Demand üzemmódig
Átáramlás Kv nyomás alá helyezés	1.98 m ³ /h
Átáramlás Kv lefűvás	3.86 m ³ /h
Normál névleges átáramlás 2-3	4,224 l/min
Kapcsolási idő ki	14 ms
Kapcsolási idő be	25 ms
Üzemi közeg	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Gyártmány súlya	880 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	Karíma 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium, ematal bevonatos