

gömbcsap


VZBE-2-T-63-D-2-M-V15V15

Cikkszám: 4745223

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Konstruktív felépítés | 2-way ball valve with hand lever |
| Működtetés fajtája | mechanikus |
| Tömítési elv | lágú |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | 2 NPT |
| Kapcsolási pozíció jelző | Horony iránya = átáramlás iránya |
| Belső átmérő | 50 mm |
| NA névleges méret | 50 |
| Szelep funkció | 2/2 |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 63 |
| Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep | 40 Nm |
| A következő szabványon alapul: | ASME B1.20.1 |
| Közeg | Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 200 °C |
| Kv átáramlás | 420 m ³ /h |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Nemesacél öntvény |
| Anyag szám: ház | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | PTFE |
| Material ball | Nemesacél öntvény |
| Anyag szám: golyó | 1.4408 |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4401 |
| Gyártmány súlya | 2,700 g |
| Engedély | CRN |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |