

szelepsziget VTOC

Cikkszám: 564056

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x3/2 zárt monostabil
Szelep méret	10 mm
Max. normál névleges átáramlás	10 l/perc 10 mm esetén
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Jelállapot kijelzése	LED
Vákuumra alkalmas	nem
Pickup time	100 ms
Névleges meghúzó áram tekercsenként	55 mA up to 100 ms
Névleges áram áramcsökkentéskor	13 mA after 100 ms
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP40
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú I-Port IO-Link
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Működtetés fajtája	elektromos
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Szelepsziget típus	84
Szelephelyek max.száma	24
Szelep felépítése	Fix raszter