

# csatlakozó hüvely

## QBH-3/8-5/16-U

Cikkszám: 567784

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard                                      |
| Névleges méret                                  | 0.197 "                                       |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                   |
| Konstrukció                                     | Egyenes alak                                  |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Konstruktív felépítés                           | Push-pull elv                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                               |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | 0.95 ... 10 bar                               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                            |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 ... 60 °C                                   |
| Gyártmány súlya                                 | 0.106 oz                                      |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Push-in sleeve diameter 3/8"                  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | Push-in sleeve diameter 5/16"                 |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                 |
| A kioldó gyűrű színe                            | szürke  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes            |